



TECHNISCHE DATEN

PA-Klapp-Flanschverschraubung

Temperaturbereich	-40°C bis +110°C kurzzeitig bis +140°C
Schutzart	IP 65

AUFBAU

- Material: Polyamid (PA) 6
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

EIGENSCHAFTEN

- halogenfrei
- phosphorfrei
- cadmiumfrei
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis

- beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

VERWENDUNG

- Zu öffnender Flanschwinkel für Schlauch- oder Kabelverschraubungen. Leichtes Einziehen von vorkonfektionierten Leitungen durch Öffnen des Flanschwinkels. Hohe Stabilität.

HINWEISE

- UR geprüft
Anschlussgewinde metrisch nach EN 45545-2:2016 3x HL
- Legende:
Abmessungen
TD - Gewindedurchmesser
H - Höhe
W - Breite
L - Länge

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Höhe mm	Breite mm	Länge mm	VPE (in St.)	grau	schwarz (RAL 9005)
					Art.-Nr.	Art.-Nr.
M16 x 1,5	35	47,0	49,0	10	920507	920513
M20 x 1,5	35	47,0	49,0	10	920508	920514
M25 x 1,5	44	65,0	69,0	10	920509	920515
M32 x 1,5	55	78,0	90,0	10	920510	920516
M40 x 1,5	66	94,0	99,0	10	920511	920517
M50 x 1,5	76	101,0	116,0	10	920512	920518