


KM-INOX



TECHNISCHE DATEN

Edelstahl-Kontermutter

Temperaturbereich bis +200°C

AUFBAU

- Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug- und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau

HINWEISE

- Legende:
Abmessungen
TD - Gewindedurchmesser
SZ - Schlüsselweite

metrisches Innengewinde

Art.-Nr.	Größe	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)
920605	M12 x 1,5	15	10
920606	M16 x 1,5	19	10
920607	M20 x 1,5	24	10
920608	M25 x 1,5	30	10

Art.-Nr.	Größe	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)
920609	M32 x 1,5	36	5
920610	M40 x 1,5	46	5
920611	M50 x 1,5	60	2
920612	M63 x 1,5	70	1

PG-Innengewinde

Art.-Nr.	Größe	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)
92970	PG 7	17	100
92971	PG 9	19	100
92972	PG 11	22	100
92973	PG 13,5	24	100

Art.-Nr.	Größe	Schlüsselweite mm	VPE (in St.)
92974	PG 16	27	100
92975	PG 21	32	100
92976	PG 29	41	100
92977	PG 36	60	25