



TECHNISCHE DATEN

Schutzschlauch

Temperaturbereich -25°C bis +80°C
kurzzeitig bis +100°C

Schutzart IP 67 / IP 66

AUFBAU

- Außenmantelmaterial: Polyolefin
- verstärkte, verzinkte und wendelgewinkelte Bandstahl
- mit eingehaktem Profil
- durchlaufende Kordeldichtung
- extrudierter Kunststoffmantel

EIGENSCHAFTEN

- bleifrei
- geringe Rauchentwicklung

VERWENDUNG

- Durch die aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.

HINWEISE

- Passende Anschlussverschraubungen:
LT-straight, LT-elbow 45° und 90°
CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Nenngröße Zoll	Innen-Ø mm	Außen-Ø ca. mm	VPE (in m)	schwarz Art.-Nr.
5/16	10,1	14,4	30	94988
3/8	12,6	17,8	30	94989
1/2	16,0	21,1	30	94990
3/4	21,0	26,4	30	94991
1	26,5	33,1	30	94992
1 1/4	35,1	41,8	15	94993