

LK-I



TECHNISCHE DATEN

PP-Schlauchverschraubung

Temperaturbereich -10°C bis +110°C
Schutzart IP 54

AUFBAU

- Material: Polypropylen (PP)

VERWENDUNG

- Maschinen- und Anlagenbau
- Automatisierungstechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Schlauchverschraubung für Schutzschläuche PT-S, S-PU und Airflex-K.

metrisches Anschlussgewinde

Größe	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Gewindelänge mm	VPE (in St.)	Art.-Nr.
M12 x 1,5	10,0	10,0	50	97602
M16 x 1,5	14,0	10,0	50	97603
M20 x 1,5	17,0	10,0	50	97604
M25 x 1,5	21,0	11,0	50	97605
M32 x 1,5	27,0	12,0	25	97606
M40 x 1,5	36,0	12,0	25	97607
M50 x 1,5	45,0	12,0	25	97608
M63 x 1,5	56,0	15,0	10	97609

metrisches Anschlussgewinde - Kleinverpackung

Größe	Passend zu Schlauch-außen-Ø mm	Gewindelänge mm	VPE (in St.)	Art.-Nr.
M12 x 1,5	10,0	10,0	10	93480
M16 x 1,5	14,0	10,0	10	93481
M20 x 1,5	17,0	10,0	10	93482
M25 x 1,5	21,0	11,0	10	93483
M32 x 1,5	27,0	12,0	10	93484
M40 x 1,5	36,0	12,0	2	93485
M50 x 1,5	45,0	12,0	2	93486
M63 x 1,5	56,0	15,0	2	93487

LK-I

PG-Anschlussgewinde

Größe	Passend zu Schlauch-außen- Ø mm	Gewinde- länge mm	VPE (in St.)	grau Art.-Nr.
PG 7	10,0	10,0	50	90720
PG 9	14,0	10,0	50	90721
PG 11	17,0	10,0	50	90722
PG 13,5	19,0	10,0	50	90723
PG 16	21,0	11,0	50	90724
PG 21	27,0	11,0	25	90725
PG 29	36,0	12,0	25	90726
PG 36	45,0	12,0	25	90727
PG 48	56,0	15,0	10	90729

PG-Anschlussgewinde - Kleinverpackung

Größe	Passend zu Schlauch-außen- Ø mm	Gewinde- länge mm	VPE (in St.)	grau Art.-Nr.
PG 7	10,0	10,0	10	93470
PG 9	14,0	10,0	10	93471
PG 11	17,0	10,0	10	93472
PG 13,5	19,0	10,0	10	93473
PG 16	21,0	11,0	10	93474
PG 21	27,0	11,0	10	93475
PG 29	36,0	12,0	2	93476
PG 36	45,0	12,0	2	93477
PG 48	56,0	15,0	2	93478