


HELULIGHT® STATIC

kaskadierbar



LICHTTECHNISCHE DATEN

LED Maschinenleuchte nach DIN VDE 0711-1 / DIN EN 60598-1 / IEC 60598-1

Bestückung	LED
Lichtfarbe	5700 K
Effizienz, brutto	162 lm/W
Effizienz, netto	130 lm/W
Abstrahlwinkel	100 °
Farbtreue	RA/CRI >80
Photobiologische Sicherheit	RG-1

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Gehäusematerial: Aluminium
- Abdeckungsmaterial: PMMA, diffus
- minimale Betriebstemperatur: -20°C
- maximale Betriebstemperatur: 70°C
- minimale Lebensdauer: 60000 h
- Schutzart: IP40

ELEKTRISCHE DATEN

- Netzanschluss: 24 VDC
- Anschluss: M8, 4-pol, A-Cod
- Dimmbarkeit: PWM
- Pinbelegung: P1: +WH / P2: NC / P3: GND / P4: NC

VERWENDUNG

Die HELULIGHT® STATIC wird eingesetzt zur Ausleuchtung von Maschinen und Anlagen in Standardanwendungen mit Staubbelastung. Die Aufbauleuchte mit starrer Befestigung ermöglicht eine gleichmäßige Ausleuchtung ohne seitliche Blendung und eignet sich besonders für Anwendungen in der Verpackungsindustrie und Automatisierungstechnik. Die Montage erfolgt flexibel über Nuten oder Endhalter.

PRÜFUNGEN

- EMV-Störaussendung nach DIN VDE 0875-15-1 / DIN EN 55015
- EMV-Störfestigkeit nach DIN VDE 0875-15-2 / DIN EN 61547
- Photobiologische Sicherheit nach DIN VDE 0837-471 / DIN EN 62471
- UL E-File number E494369

nicht durchschleifbar

Art.-Nr.	Länge mm	Abmessung (a) in mm	Abmessung (b) in mm	Leistung in Watt R/G/B/W	Lichtstrom Brutto in Lumen R/G/B/W	Lichtstrom Netto in Lumen R/G/B/W	Gewicht ca. kg
11024062	140.0	203,0	215,0	- / - / - / 3,4	- / - / - / 551	- / - / - / 441	0,25
11023410	280.0	343,0	355,0	- / - / - / 6,8	- / - / - / 1102	- / - / - / 882	0,35
11029492	420.0	483,0	495,0	- / - / - / 10,2	- / - / - / 1653	- / - / - / 1323	0,50
11023411	560.0	623,0	635,0	- / - / - / 13,5	- / - / - / 2204	- / - / - / 1763	0,62
11024063	840.0	903,0	915,0	- / - / - / 20,3	- / - / - / 3306	- / - / - / 2645	0,88
11023412	1120.0	1183,0	1195,0	- / - / - / 27,0	- / - / - / 4408	- / - / - / 3527	1,13
11024064	1400.0	1463,0	1475,0	- / - / - / 33,9	- / - / - / 5510	- / - / - / 4408	1,38

durchschleifbar

Art.-Nr.	Länge mm	Abmessung (a) in mm	Abmessung (b) in mm	Leistung in Watt R/G/B/W	Lichtstrom Brutto in Lumen R/G/B/W	Lichtstrom Netto in Lumen R/G/B/W	Gewicht ca. kg
11024065	140.0	203,0	215,0	- / - / - / 3,4	- / - / - / 551	- / - / - / 441	0,26
11024066	280.0	343,0	355,0	- / - / - / 6,8	- / - / - / 1102	- / - / - / 882	0,35
11029493	420.0	483,0	495,0	- / - / - / 10,2	- / - / - / 1653	- / - / - / 1323	0,50
11024067	560.0	623,0	635,0	- / - / - / 13,5	- / - / - / 2204	- / - / - / 1763	0,63

Folgende: Fortsetzung

HELULIGHT® STATIC

kaskadierbar



Art.-Nr.	Länge mm	Abmessung (a) in mm	Abmessung (b) in mm	Leistung in Watt R/G/B/W	Lichtstrom Brutto in Lumen R/G/B/W	Lichtstrom Netto in Lumen R/G/B/W	Gewicht ca. kg
11024068	840.0	903,0	915,0	- / - / - / 20,3	- / - / - / 3306	- / - / - / 2645	0,88
11029498	1120.0	1183,0	1195,0	- / - / - / 27,0	- / - / - / 4408	- / - / - / 3527	1,13